

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE



BLACK MOON

Interface / Interfaccia		2-segments display Display a 2 segmenti		
Groups / Gruppi		1 Group 1 Gruppo	2 Groups 2 Gruppi	3 Groups 3 Gruppi
Size and weight / Dimensione e peso				
Width / Larghezza	48,2 cm	75,5 cm	92,4 cm	
Height / Altezza	50 cm	50 cm	50 cm	
Depth / Profondità	60 cm	60 cm	60 cm	
Weight / Peso	36,3 kg	72,6 kg	104,5 kg	
Power and consumption / Alimentazione e consumi				
Power / Potenza	1800 W	4000 W	5000 W	
Line voltage / Voltaggio	240 V	240 V	240 V	
Frequency / Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	
Steam boiler / Boiler vapore				
① x3,5 l		① x1 l	① x13 l	



BLACK MOON

VBM - 1964 Kometa Cromed-brass electronic thermosiphonic circulation group, with mechanical pre-infusion boiler. Filter diameter 58mm VBM - 1964 Kometa Gruppo elettronico a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica. Diametro filtro 58mm.			Group head / Gruppo erogatore
HX (Heat Exchanger) HX technology is optimized to work in combination with VBM's 1964 group heads. It's based on the thermosiphonic circulation system with a dedicated heat exchanger for every group head. HX (Scambiatore di calore) Tecnologia HX ottimizzata per lavorare in combinazione con i gruppi della famiglia VBM 1964. Si basa sul sistema a circolazione termosifonica ed è dotata di uno scambiatore di calore dedicato per ogni gruppo disponibile.			Technology / Tecnologia
2 Cold touch steam wands (for all models, except 1-group Black Moon which is equipped with 1 steam wand) Lance vapore anti scotto (in ogni modello, eccetto Black Moon 1 gruppo dotata di una lancia a vapore)			Steam wands / Lance vapore
1 Hot water wand Lancia acqua calda	1 Hot water tap Rubinetto acqua calda	Hot water wand / Lancia acqua calda	
Lateral-LED lights for the cup warmer Led laterali design	Functional LED lights for the grid tray Led illuminate	Electric cup warmer with on/off switch Scaldacanze elettrico con interruttore on/off	Standard equipment / Di serie
1 Instruction Manual Manuale di istruzioni	1 Charge tube 3/8" gas Tubo di carico 3/8 gas	1 EasyFlat single portafilter Portafiltro dose singola EasyFlat	In the box / Cosa c'è dentro
1 Blind filter Filtro cieco	1 Discharge rubber tube Tubo di scarico in gomma	1 2 3 An Easyflat 2-cup portafilter for each group Un portafiltro dose doppia Easyflat per ogni gruppo erogatore	